



AZM 415-33ZPDKE 24VAC/DC

- Kuglelås for hver dør, kan justeres individuelt op til 400 N
- 3 afbrydere i ét hus
- Fjedrede aktuatorer
- for dobbelt døre
- Manuel reset
- 141 mm x 136 mm x 46,5 mm
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 10.10.2024 02.53