



CSS 11-30S-SD-M-ST

- seriel diagnoseudgang
- Hus af rustfrit stål
- Maksimalt 31 sensorer kan tilkobles serielt.
- Tilslutning M12, 8 polet
- Ø M30
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
- Der kan også monteres sikkerhedssensor bag V4A-afdækningen

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 20.11.2024 04.29