



TESFA/ST24.2/0

- 1 kabel indgange M 16 x 1.5
- med fast koblingsvinkel
- 1 stik M12, 8 polet
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Til venstre- eller højrehængslede døre
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 ... 60 mm)

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 06.03.2025 04.14