



EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M

- Med kabel 7 polet
- Komfortabel diagnosticering med sensor-LED og elektronisk signaludgang
- Kunststof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Ø M18
- Skævt aktivering mulig
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Tidlig advarsel når der opereres tæt på grænsen af følerens hysterisrækkevidde
- Selvovervågende serier-forbindelse af 16 følere
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 27.03.2025 21.41