



## AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

- Justerbar kuglelås til 400 N
- 2 afbrydere i ét hus
- Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
- Ex version tilgængelig
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 06.09.2024 23.56