



## MAF/S 441-11Y

- Niveaualfryder til siloer og lagerbeholdere
- Aluminiumshus,
- Kan aktiveres fra enhver retning
- Afbrydelse ved 30° udbøjning eller tryk nedefra
- 1 Normalt åben kontakt (NO) / 1 Åbner (NC)
- Placering for indbygning
- Omgivelses temperatur –30 ... +90 °C
- Beskyttelses klasse IP65

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 30.01.2025 15.25