



AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

- Frei belegbarer Taster und LED
- Kunststoffgehäuse
- Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal $\pm 1,5$ mm
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung
- Schutzart IP66, IP67
- hohe Zuhalkraft 2000 N
- 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Schutztürüberwachung
- 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Zuhalteüberwachung
- symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
- Fluchtentriegelung / Notensperrung nachrüstbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.03.2025, 16:08