



M2C 441-11Y

- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- mit Endlagenrastung
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- Änderung der Betätigungsrichtung durch Umsetzen des Betätigers
- 2 Kontakte
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
- Betätiger oberflächengehärtet
- Schutzart IP65

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.09.2024, 22:15