



## AZM 415-11/11ZPKE14H 24VAC/DC

- einstellbare Kugelrastung bis 400 N
- problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
- Prinzipverschiedene Betätigung der Schalteinsätze
- Geeignet bis Steuerungskategorie 4
- Die Position der Schutzeinrichtung kann abgefragt werden
- Betätiger federnd
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließ sichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.03.2025, 12:47