



BN 32-R-1279 1,0M

- Flachsteckanschluss 4,8 mm
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunststoffgehäuse
- Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- Flachsteckeranschluss

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2024, 06:03