



SLC440AS-ER-0650-30

- Auflösung 30 mm
- Reichweite 0,3 m ... 10 m
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
- Parametrierbare Ausblend-Funktionen
- Statusleuchte integriert

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Bürostraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.07.2024, 14:38