



MKSC321

- mit Sperrhülse
- 4 Kontakte
- Einbautiefe 70 mm
- 2 Schaltstellungen
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Befestigung Rändelmutter
- bis 6 mm Frontplattendicke

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.03.2025, 00:17