



EX-AZ 335-12ZRK-3D

- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- hohe Lebensdauer
- flächig montierbar
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- Quer- und Langlöcher

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2025, 23:15