



## M2A 471-21/21Y

- Metallgehäuse
- 4 oder 6 Kontakte
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundgerät)
- 3 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- Betätiger stufenlos um 360° einstellbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.03.2025, 20:35