



## AZM190-11/01RKN-24VDC

- Notensperrung
- Kunststoffgehäuse
- hohe Lebensdauer
- Fehlschließ sichere Zuhaltung
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Anfahrkopf 4 x 90° drehbar
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Anschlussraum
- Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
- Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
- Schraubklemmenanschluss

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.05.2024, 00:44