



## ZR 235-11Z-M20-2325

- mit stärkerer Rückdruckfeder im Grundscharter
- Betätigungskraft  $12N \pm 5\%$
- Gehäuse mit runden Befestigungslöchern  $D=5\text{mm}$
- temperaturbeständig bis  $-40^\circ\text{C}$
- Nicht für Wechseltemperatur geeignet
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- $30\text{ mm} \times 63,5\text{ mm} \times 30\text{ mm}$
- Betätigungselemente um  $4 \times 90^\circ$  umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.01.2025, 23:03