



CSS 11-300-SD-M-ST

- serieller Diagnoseausgang
- Kunststoffgehäuse
- Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Ø M30
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- integrierte Querschuss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
- Sicherheits-Sensor auch hinter V4A-Abdeckungen einbaubar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.06.2025, 11:45