



## MD 441-11Y-M20

- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360° einstellbar
- 2 Kontakte
- Betätiger ist um 180° auf Welle umsetzbar
- in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
- Schutzart IP65

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.09.2024, 02:27