



SEPG05.3.3.1.22/95

- NOT-HALT-Schalter in Metallausführung Ø 40 mm
- 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Ø 40 mm in Kunststoffausführung
- Leichtmetall-Druckguss
- 2-teiliges Gehäuse
- Stand- und Wandmontage möglich
- ergonomische Bedienung
- Klemmleisten- und Relaismontage im Innenteil möglich
- Bedienfeld zur Aufnahme von mindestens 8 zusätzlichen Melde- und Befehlsgeräten geeignet
- Bohrungen unter der Abdeckung und Mittelbohrung Ø = 22,3mm

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.01.2025, 12:28