



SLB440-ER-4-ST-H

- kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
- Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
- Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
- Automatikstart oder Wiederanlaufsperr
- Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
- Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis -30 °C
- Einrichthilfe und Diagnoseanzeige

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.09.2024, 01:29