



AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC

- Kugelrastung für jede Tür individuell einstellbar bis 400 N
- 3 Schalter in einem Gehäuse
- Betätiger federnd
- für Doppeltüren
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.04.2024, 21:30