



UV6H 433Y

- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (Grundgerät)
- Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360° einstellbar
- Betätiger ist um 180° auf Welle umsetzbar
- Blattfeder aus Federstahl

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.02.2025, 23:52