



MKSC52

- ohne Sperrhülse
- 4 Kontakte
- Einbautiefe 70 mm
- 4 Schaltstellungen
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Befestigung Rändelmutter
- bis 6 mm Frontplattendicke

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.09.2024, 08:01