



## CSS 12-34-V-D-M-ST

- 1 x Einbaustecker M12, 8-polig
- kopfseitige Betätigung
- Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- versetzt anfahrbar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- 2 pluschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- integrierte Querschuss-, Drahtbruch-,  
Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in  
den Schaltschrank

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.01.2025, 21:34