



ML 441-11Y-T-M20

- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- Metallgehäuse
- Betätiger stufenlos um 360° einstellbar
- 2 Kontakte
- Betätiger ist um 180° auf Welle umsetzbar
- in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
- Schutzart IP65

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.10.2024, 14:21