



CSS 11-300-SD-M-ST

- serieller Diagnoseausgang
- Kunststoffgehäuse
- Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Ø M30
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- integrierte Querschuss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
- Sicherheits-Sensor auch hinter V4A-Abdeckungen einbaubar

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.01.2025, 23:04