



EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

- Bandgeschwindigkeit bis zu 1 m/s
- Nylonrolle, Ø 22 mm, Lauffläche 95 mm
- 1 Schließer / 1 Öffner bei 24° Auslenkung
- Zwangsöffnender Öffnerkontakt für sicheres Schalten
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- **nur für Positionieraufgaben verwendbar**

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.12.2024, 10:21