



MKTC32

- ohne Sperrhülse
- 4 Kontakte
- Einbautiefe 70 mm
- 2 Schaltstellungen
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Befestigung Rändelmutter
- bis 6 mm Frontplattendicke

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2024, 18:29