



SEPG05.3.4.0.22/95

- NOT-HALT-Schalter in Metallausführung Ø 38,5 mm
- 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Ø 55 mm in Metallausführung
- Leichtmetall-Druckguss
- 2-teiliges Gehäuse
- Stand- und Wandmontage möglich
- ergonomische Bedienung
- Klemmleisten- und Relaismontage im Innenteil möglich
- Bedienfeld zur Aufnahme von mindestens 8 zusätzlichen Melde- und Befehlsgeräten geeignet
- Bohrungen unter der Abdeckung und Mittelbohrung Ø = 22,3mm

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.01.2025, 18:31