



DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

- Mit Türgriffbeleuchtung und Leuchttaster
- Anschlussleitung mit Stecker M12, 8-polig, 0,25 m
- Schutzart IP65 / IP67
- Maschinenzustand direkt am Türgriff erkennbar
- Türgriff im ergonomischen Design
- Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
- Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
- Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 11.09.2024, 15:32