



AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC

- Kugelrastung für jede Tür individuell einstellbar bis 400 N
- 3 Schalter in einem Gehäuse
- Betätiger federnd
- für Doppeltüren
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließ sichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.12.2024, 21:18