



EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

- Bandgeschwindigkeit bis zu 1 m/s
- Nylonrolle, Ø 22 mm, Lauffläche 95 mm
- 1 Schließer / 1 Öffner bei 24° Auslenkung
- Zwangsöffnender Öffnerkontakt für sicheres Schalten
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- **nur für Positionieraufgaben verwendbar**

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.06.2025, 05:40