



UV7H 431Y

- Metallgehäuse
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (Grundgerät)
- Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360° einstellbar
- Betätiger ist um 180° auf Welle umsetzbar

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.10.2025, 05:46