



UK 433Y-M20-592

- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (Grundgerät)
- Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.10.2025, 04:36