



AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

- Frei belegbarer Taster und LED
- Kunststoffgehäuse
- Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal $\pm 1,5$ mm
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung
- Schutzart IP66, IP67
- hohe Zuhalkraft 2000 N
- 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Schutztürüberwachung
- 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Zuhalteüberwachung
- symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
- Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.05.2025, 08:59