



SLC440AS-ER-0250-30

- Auflösung 30 mm
- Reichweite 0,3 m ... 10 m
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
- Parametrierbare Ausblend-Funktionen
- Statusleuchte integriert

0000000000, 0222-0033 000000003-9-5, 000030000

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.
Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.10.2025, 16:39