



## BN 65-10Z/V 2,0M

- mit konfektionierter Leitung
- vorderseitige Betätigung
- mit Vorspannmagnet
- berührungslos wirkend
- hohe Lebensdauer
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- Bauform Ø 13 mm
- Kunststoffgehäuse
- Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- mit Zentralbefestigung
- mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich

□□□□□□□□, □222-0033 □□□□□□□3-9-5, □□□□3□□□□

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Generiert am: 10.10.2025, 01:42