



## MKSC52

- sin Capsula de bloqueo
- 4 Contactos
- Profundidad de montaje 70 mm
- 4 posición de conmutación
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Montaje Tuerca moleteada
- hasta 6 mm Grosor de la placa frontal

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/9/2024 5:58