



AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

- Racor roscado
- Rearme manual lateral
- 2 entradas de cable M 16 x 1.5
- versión mano derecha
- Diseño compacto
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Doble aislamiento
- Elevada fuerza de bloqueo
- Larga vida
- 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/2/2025 1:06