



INTERRUPTORES TIPO BISAGRA TVS410ST2-11/01I

- con ángulo de conmutación fijo
- Conector M12, 8 polos, sobre
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 ... 60 mm)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 31/3/2025 7:11