



CSS 8-180-2P+D-M-L 5,0M

- Cable de salida 7 polos
- Diagnósis confortable mediante Sensor-LED y salida de respuesta
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Trasladable
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Pre-aviso en utilización al alcanzar la zona de histeresis
- Circuito en Serie de 16 sensores auto controlados
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/4/2025 10:57