



ZQ 900-02

- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.3.2025 1.17