



## **EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D 5,0M**

- Kiinteällä kaapelilla 7-napainen
- Helppo diagnoosi anturiin LED-valon ja elektronisen apukosketinlähdön avulla
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Ø M18
- versetzt anfahrbar
- Kytkenäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Ennakkovaroitus työskenneltäessä lähellä anturin hystereesialueen rajaa
- Itsevalvova 16 anturin sarjakytkentä
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- EX-vyöhyke 2 ja 22

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 24.3.2025 0.52