



BN 65-RZ

- Esijohdotetulla kaapelilla
- Tunnistus sivulta
- bias-magneetilla
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- Rakennemalli Ø 13 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- Kiinnitys vastamuttereilla

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.3.2025 0.07