



PS315-Z11-N300

- Pikaliitântäteknikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Metallikotelo
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- EN 50041 rakenne
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Säädettävä pituus 2 mm askelin
- LED-malli saatavana

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.7.2024 1.46