



AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 **24VAC/DC**

- Pistokeliitin M12, 4-napainen
- Liitinten A- ja B-koodaus
- Käsinvapautus sivulta
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
-

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.2.2025 8.53