



ZQ 900 ST-AS

- AS-väyläliitännän M12-liitin, takana, voidaan kääntää
- Metallikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Soveltuu AS-i Power 24

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.2.2025 0.39