



ZQ901-04

- Kotelo ruostumatonta terästä
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.10.2025 16.51