



Tête rotatif à levier à galet - galet caoutchouc Ø 50mm

- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Également disponible avec grand galet en caoutchouc
- Réglage du levier par crans de 10°
- Forme selon EN 50041
- Boîtier plastique
- convient pour ascenseurs
- Double isolation
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 3/05/2025 08:40