



BN 85-R-1824-1 5,0M

- Fixation par écrou marteau M4 pour rail C et câble gainé sans vis
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Distance de commutation jusqu'à 40 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Boîtier plastique
- Contact Reed enfichable, prémontage sur place

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 1/02/2025 23:25